

BALONES DE DILATACIÓN

Los balones de dilatación de Microtech son de primera línea. Tienen una serie de características que garantizan el máximo éxito terapéutico, por ejemplo, tienen dos marcas radiopacas que indican la longitud de trabajo del balón, lo que asegura un posicionamiento preciso.

Cuando se le aplica presión el balón adquiere rápidamente su ancho predeterminado, además el diseño de alta presión asegura que el balón mantenga su forma a todo lo largo de la longitud de trabajo, permitiendo de este modo una dilatación óptima.

Todos los balones de hasta un diámetro de 18 mm tienen el sistema TSS (through the scope) a través del endoscopio por sus siglas inglés. El diámetro de trabajo requerido es de al menos 2.8 mm.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

DISEÑO ESTABLE DIMENSIONALMENTE PARA ALTAS PRESIONES.

2 MARCAS RADIO PACAS.

2 LÚMENES SEPARADOS PARA LA GUÍA Y LA INSUFLACIÓN.

RÁPIDA EXPANSIÓN.

PARA GUÍAS DE HASTA 0.035 PULGADAS.

Casos de éxito

Las estenosis, son dilatadas de manera exitosa utilizando los balones Microtech, el balón dilata la estenosis de manera segura preparando el área para ser tratada de una manera óptima.

La distribución uniforme de presión a lo largo de la longitud de trabajo del balón, y la destacable estabilidad dimensional durante la dilatación garantiza el éxito terapéutico en el segmento de estenosis tratado.

Especificaciones

Balones de Dilatación

Balones mono etapa guiados – 30/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/10-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/30-7/10-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/30-7/10-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/30-7/10-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/30-7/10-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/30-7/10-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/30-7/10-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 30/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/18-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-8/30-7/18-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-10/30-7/18-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-12/30-7/18-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-15/30-7/18-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-16/30-7/18-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-18/30-7/18-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 30/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/24-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/30-7/24-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/30-7/24-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/30-7/24-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/30-7/24-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/30-7/24-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/30-7/24-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/10-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/55-7/10-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/55-7/10-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/55-7/10-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-14/55-7/10-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/55-7/10-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/55-7/10-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/55-7/10-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-20/55-7/10-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	7	100	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/18-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-8/55-7/18-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-10/55-7/18-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-12/55-7/18-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-14/55-7/18-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-15/55-7/18-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-16/55-7/18-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-18/55-7/18-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-20/55-7/18-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	Ø7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/24-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/55-7/24-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/55-7/24-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/55-7/24-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-14/55-7/24-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/55-7/24-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/55-7/24-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/55-7/24-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-20/55-7/24-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	7	240	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 80/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/10-A	6	18	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/80-7/10-A	8	24	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/80-7/10-A	10	30	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/80-7/10-A	12	36	80	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-14/80-7/10-A	14	42	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/80-7/10-A	15	45	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/80-7/10-A	16	48	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/80-7/10-A	18	54	80	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-20/80-7/10-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-25/80-7/10-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-26/80-7/10-A	26	78	80	2	203	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-30/80-7/10-A	30	90	80	1.5	152	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-34/80-7/10-A	34	102	80	1.2	122	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-35/80-7/10-A	35	105	80	1.2	122	N/A	2.3	7	100	1/Caja


Balones mono etapa guiados – 80/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/18-A	6	18	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-8/80-7/18-A	8	24	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-10/80-7/18-A	10	30	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-12/80-7/18-A	12	36	80	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-14/80-7/18-A	14	42	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-15/80-7/18-A	15	45	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-16/80-7/18-A	16	48	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-18/80-7/18-A	18	54	80	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-20/80-7/18-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-25/80-7/18-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-26/80-7/18-A	26	78	80	2	203	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-30/80-7/18-A	30	90	80	1.5	152	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-34/80-7/18-A	34	102	80	1.2	122	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-35/80-7/18-A	35	105	80	1.2	122	N/A	2.3	7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 80/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/24-A	6	18	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/80-7/24-A	8	24	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/80-7/24-A	10	30	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/80-7/24-A	12	36	80	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-14/80-7/24-A	14	42	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/80-7/24-A	15	45	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/80-7/24-A	16	48	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/80-7/24-A	18	54	80	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-20/80-7/24-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-25/80-7/24-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-26/80-7/24-A	26	78	80	2	203	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-30/80-7/24-A	30	90	80	1.5	152	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-34/80-7/24-A	34	102	80	1.2	122	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-35/80-7/24-A	35	105	80	1.2	122	N/A	2.3	7	240	1/Caja

BALONES DE DILATACIÓN MULTI ETAPA



Los balones multi etapa de Microtech están diseñados para inflarse a 3 diámetros distintos a 3 presiones diferentes durante un procedimiento, además su diseño de alta presión asegura que el balón mantenga su forma a lo largo de la longitud de trabajo, por lo tanto, permitiendo una dilatación óptima.

Bajo diferentes presiones los balones adquieren un diámetro especificado de expansión de una manera precisa.

Un proceso de fabricación excelente, y los mejores materiales, aseguran que los balones de Microtech alcanzan los más altos estándares de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TRES DIÁMETROS DISTINTOS CON 3 DIFERENTES PRESIONES.

2 MARCAS RADIO PACAS.

LÚMENES SEPARADOS PARA LA GUÍA Y LA INSUFLACIÓN.

PUNTA DE CATÉTER CÓNICA.

RÁPIDA EXPANSIÓN.

PARA GUÍAS DE HASTA 0.035 PULGADAS.

Especificaciones

Balones de Dilatación Multi Etapa

Balones multi etapa guiados - 180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)			
MBD-AS-BA-2	6-7-8	18-21-24	30	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BS-BA-2	8-9-10	24-27-30	30	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CS-BA-2	10-11-12	30-33-36	30	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DS-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	30	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-AM-BA-2	6-7-8	18-21-24	55	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BM-BA-2	8-9-10	24-27-30	55	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CM-BA-2	10-11-12	30-33-36	55	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DM-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	55	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-EM-BA-2	15-16.5-18	45-49.5-54	55	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-FM-BA-2	18-19-20	54-57-60	55	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-AL-BA-2	6-7-8	18-21-24	80	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BL-BA-2	8-9-10	24-27-30	80	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CL-BA-2	10-11-12	30-33-36	80	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DL-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	80	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-EL-BA-2	15-16.5-18	45-49.5-54	80	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-FL-BA-2	18-19-20	54-57-60	80	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	180	1/Caja

Balones multi etapa guiados - 230

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)			
MBD-AS-BB-2	6-7-8	18-21-24	30	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-BS-BB-2	8-9-10	24-27-30	30	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-CS-BB-2	10-11-12	30-33-36	30	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-DS-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	30	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-AM-BB-2	6-7-8	18-21-24	55	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-BM-BB-2	8-9-10	24-27-30	55	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-CM-BB-2	10-11-12	30-33-36	55	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-DM-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	55	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-EM-BB-2	15-16.5-18	45-49.5-54	55	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-FM-BB-2	18-19-20	54-57-60	55	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	230	1/Caja